

COMFORT PM

PAMETNA RECIRKULACIJA TOPLE VODE

Grundfos COMFORT PM crpke postavljaju nove standarde u energetske učinkovite recirkulacije tople vode u Vašim domovima. Zahvaljujući niskoj razini buke permanentno magnetnog motora, potrošnja energije je smanjena na 5-8W, dok uz AUTOADAPT funkciju crpka radi samo kada je to potrebno, smanjujući na taj način potrošnju energije i topline. Rezultat toga je maksimalni komfor sa minimalnom potrošnjom vode, topline i električne energije.

TEHNIČKI PODACI

Protok, Q_{max}:	0,7 m ³ /h
Visina dizanja, H_{max}:	1,2 m
Temperatura medija:	2°C-95°C
Snaga:	5-8 W



COMFORT B PM ZA OSNOVNE POTREBE

Ukoliko Vam je potrebno osnovno rješenje za recirkulaciju tople vode, onda je energetske učinkoviti COMFORT B PM odlično rješenje. To je kompaktna crpka, jednostavna za montažu, tiha za rad i dostupna s konstantnim načinom rada (100%).

COMFORT PM KLJUČNA OBILJEŽJA

Načini rada



AUTOADAPT način rada

Uz ovaj način rada COMFORT crpka se automatski prilagođava i jamči najbolju udobnost uz najveću uštedu energije.



Regulacija topline - način rada

Postavke ovog načina rada održavaju zadanu temperaturu potrošne vode u svakom sustavu, osiguravajući tako maksimalnu uštedu energije uz odmah dostupnu željenu temperaturu.



Maksimalni način rada 100%

Uz ovaj način rada crpka radi stalno i punom brzinom



Tihi rad

Lagano upravljanje

Jednostavno mijenjanje postavki na dodir

Mali gubitak topline

Izolacijske obloge uvelike smanjuju gubitak topline

Zaštićena od korozije

Kućište od mesinga smanjuje rizik od korozije

Jednostavna montaža

Kompaktan dizajn olakšava montažu u uskim prostorima, kao i ALPHA utikač pomoću kojeg je montaža moguća bez otvaranja priključne glave.


Smanjena potrošnja vode

Svake godine, prosječna obitelj u svom kućanstvu s jednostavnim vodovodnim sustavom troši i do 16.000 litara čiste vode koja odlazi ravno u kanalizaciju, dok drugi čekaju toplu vodu. Uz COMFORT PM crpku topla voda dolazi odmah, a ujedno učinkovito eliminira skupo i neugodno čekanje, koje u prosjeku iznosi 60 sekundi - ili 0,15 litara gubitka vode u sekundi.

Opipljiv rezultat uz COMFORT PM crpku su smanjeni troškovi, povećana udobnost, a ujedno i čuvamo okoliš kroz smanjenu potrošnju vode.

Što je to COMFORT PM crpka za recirkulaciju tople vode?


To je crpka osmišljena za recirkulaciju tople sanitarne vode. Potrebna je povratna cijev kako bi proces bio lakši.



TIPOVI

PROIZVOD	VRSTE	PROIZVODNI BROJ
COMFORT	UP15-14B PM	97916771
COMFORT s nepovratnim ventilom	UP20-14BX PM	97916772
COMFORT AUTOADAPT	UP15-14BA PM	97916757
COMFORT AUTOADAPT s nepovratnim ventilom	UP20-14BXA PM	97916749
Vremenska sklopka		98465219

RADNE KRIVULJE



Dodatna oprema

Uz Grundfos COMFORT PM možete zatražiti i Time Switch 24 satni uređaj, koji ima 15 minutne intervale. Time Switch uređaj možete zatražiti i uz druge crpke od 230 V sve do 2500 W.

